

Pressalit Calmo® avec soft close, avec BZ5 charnières fixes
Pressalit Calmo® avec soft close, avec D15 charnières universelles
Pressalit Calmo® avec soft close / lift-off, avec D72 charnières universelles

No 556xxx-BZ5999 avec couvercle
No 556xxx-D15999 avec couvercle
No 556xxx-D72999 avec couvercle



Design/Année de fabrication

Pressalit, 2007, modèle et marque déposés

Description

Abattant de W.-C. PRESSALIT avec couvercle, modèle "Calmo", réf. 556, en plastique thermdurci coloré dans la masse, avec charnières en acier inoxydable.

- charnières fixes BZ5, D15/D72 charnières universelles en acier inoxydable.
- entraxe:
BZ5: 155 mm, D15/D72: 133-215 mm.
- charge supportée par l'abattant: 240 kg.
- compatible avec les W.-C. universels.
- 10 ans de garantie.

Nuancier xxx

000 blanc, 001 noir, 052 manhattan, 273 pergamon

Charnières alternatives

- D01 Charnières expansion, uni
- D02 Charnières uni-flex avec cheville basculante
- D73 Charnières expansion, uni avec lift-off comprises
- D69 Charnières uni-flex avec cheville basculante avec lift-off comprises


Finitions de la charnière

999 Acier inoxydable


Pièces détachées

- A4030 Tampon pour couvercle, gris
- A4001 Tampon pour abattant, gris


BZ5




BZ5




D15





D15



D72



D72



*Dites au revoir aux abattants qui claquent désagréablement.
Bienvenue à Calmo, un monde de luxe tranquille au quotidien.
Un abattant avec des formes minimalistes et pures qui peut
être équipé de charnières avec amortisseur (soft close).*

Pressalit Calmo® avec soft close, avec BZ5 charnières fixes
Pressalit Calmo® avec soft close, avec D15 charnières universelles
Pressalit Calmo® avec soft close / lift-off, avec D72 charnières universelles

No 556xxx-BZ5999 avec couvercle
No 556xxx-D15999 avec couvercle
No 556xxx-D72999 avec couvercle

Poids

Poids net 3,100 kg y compris BZ5 charnières
Poids net 3,000 kg y compris D15/D72 charnières

Emballage

Carton individuel y compris BZ5 charnières

5 cartons individuels dans un carton master
12 cartons masters (60 abattants) par palette

Dimensions:	Poids:
463x385x75 mm	3,300 kg
474x392x395 mm	17,300 kg

Carton individuel y compris D15/D72 charnières

5 cartons individuels dans un carton master
12 cartons masters (60 abattants) par palette

Dimensions:	Poids:
463x385x75 mm	3,400 kg
474x392x395 mm	17,700 kg

Désignation

Abattant de W.-C.:

Plastique thermodurci (UF A 10=urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.

Plots stabilisateurs:

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Ensemble compensé:

Vérin hydraulique avec tube en plastique, arbre en métal. Fluide de commande: huile de silicone.

Charnières:

Acier inoxydable (V2A) ASTM A351 grade CF-8. Composition: chrome (Cr) 18 à 21%, nickel (Ni) 8 à 11 %, carbone < 0,08%, molybdène, manganèse, silicium, soufre et titane.

Console:

Acier inoxydable résistant aux acides EN 1.404/A1S1 316L

Composition: chrome (cr) 16,5-18,5%, nikkel (ni) 10-13%, molybdène 2-2,5% , mangan, silicium, svovl, titan.

Guide d'adaptation

Compatible avec les cuvettes universelles - consultez www.pressalit.com

Nettoyage

Nettoyez votre abattant avec de l'eau savonneuse douce. Assurez-vous qu'aucune humidité ne reste sur l'abattant et les charnières. Pour cela, essuyez les soigneusement avec un chiffon doux. Évitez le contact de l'abattant et des charnières avec des détergents pour toilettes et des produits chlorés, abrasifs ou corrosifs. Ceci peut occasionner des dommages ou les faire rouiller. Lors du nettoyage de la cuvette de WC, veillez à laisser l'abattant et le couvercle relevés jusqu'au rinçage complet des détergents.

La garantie comprend les vices de matière ou de fabrication pendant une période de 10 ans. Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications jugées utiles pour l'amélioration de nos produits et leurs notices.



Pressalit A/S, Denmark



www.pressalit.com

N.V. Van der Voort Agenturen S.A.
Ertbruggestraat 111
2110 Wijnegem, Belgique
T : +32 3 877 04 44
F : +32 3 877 08 30
info@vandervoort.be
www.vandervoort.be

Axanit
24-26 rue Raymond Brosse
93430 Villeteuse, France
T: +33 148 216854
F: +33 148 217286
info@axanit.fr
www.axanit.fr

HPK Karlin GmbH
Bodenacher 19
2564 Bellmund, Suisse
T : +41 32 331 56 16 17
F : +41 32 331 57 16
info@hpk-karlin.ch
www.hpk-karlin.ch

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danemark
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com
www.pressalit.com

PRESSALIT®
seats