

Pressalit Zaga®, inkl. UN8 univertikalbeslag

Nr. 314xxx-UN8999 med låg

VVS-nr.

615049, registreret varemærke og design

Design/år

Pressalit, 2001

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Zaga", art. nr. 314 af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag i rustfrit stål.

- inkl. UN8 univertikalbeslag
- centerafstand: 155 mm
- bløde, runde former og runde kanter
- belastning - ringsæde 240 kg
- inkl. indlagte hængselsfaner for nemmere rengøring
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti

Farveprogram

000 hvid, 001 sort

Alternative beslag

D46 Stik beslag
BN8 Universalbeslag

Beslagsoverflade




999 Rustfrit stål

Alternative beslag

D46 Stik beslag
BN8 Universalbeslag

Reserve dele

A4023 Buffer til itrykning i låg, oval, grå, A4023000 hvid
A4033 Buffer til itrykning i sæde, oval, grå, A4033000 hvid
A9153 Iskruningshængselsæt, grå, A9153000 hvid



Et sæde med retro-touch. Bløde, runde former, selv kanterne er runde. Glatte, blanke flader. Den usynlige montering af nylonhængslerne giver en glat, ubrudt underside på både sæde og låg. Det ser godt ud, og det er rengøringsvenligt.

Vægtangivelse

Nettovægt ca. 3,000 kg, inkl. beslag

Pakning

Enkeltkarton
5 enkeltkartoner i en masterkarton
18 masterkartoner (90 sæder) på en palle

Mål:

449x381x64 mm
456x388x340 mm

Vægt:

3,400 kg
17,500 kg

Materialebeskrivelse

Toiletsæde:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

Buffere:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

Hængsler:

Zytel, PA6.6 med 25% glas (nylon).

Beslag:

Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning: krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

Pasliste

Anvendelig på universelle toiletter - se www.pressalit.com

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabriktionsfejl.
Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelse.



Pressalit A/S, Denmark



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1, 8680 Ry
Tlf. 8788 8788, Fax 8788 8789
Direkte til salgsafd.:
Tlf. 8788 8990, Fax 8788 8639
pressalit@pressalit.com

Pressalit AS
Karihaugveien 89
N-1086 Oslo
Tlf. (+47) 22 30 90 44
Fax (+47) 22 30 91 34
norge@pressalit.com
www.pressalit.com

PRESSALIT®
seats