


seats for your senses
www.pressalit.com

PRESSALIT®
seats



AUTOCLOSE®
expect the unexpected



À quoi peut-il s'attendre ?

Le débat sévit entre les deux sexes depuis des générations : le siège doit-il être relevé ou rabattu ? Mais grâce à AutoClose® de Pressalit, vous n'avez plus besoin de vous soucier de reposer l'abattant car celui-ci se referme de lui-même, tranquillement après usage – entièrement automatiquement.

Unexpected



À quoi peut-elle s'attendre ?

Attendez-vous à être surprise car dorénavant, le siège sera toujours rabattu lorsque vous entrerez aux toilettes. AutoClose® de Pressalit est une fonction intelligente qui, non seulement ferme l'abattant après usage, mais ferme aussi l'éternel débat consistant à savoir si le siège doit être relevé ou rabattu – rétablissant ainsi paix et harmonie dans la salle de bains.

harmony

AutoClose® de Pressalit
– fonction intelligente assurant la fermeture automatique
de l'abattant de toilettes après usage



Unexpected
INTELLIGENCE

L'abattant de toilettes intelligent

Modern Art avec AutoClose® n'est pas moins qu'une sensation mondiale. Le siège est équipé d'un capteur intelligent qui enregistre en permanence si un utilisateur est présent. Tant qu'un utilisateur est enregistré, le couvercle reste ouvert. Si vous souhaitez que le couvercle reste ouvert plus longtemps, par exemple pour le nettoyage, il vous suffit de l'ouvrir et de sortir de la portée du capteur. Si le capteur n'enregistre pas dans les 15 secondes la présence permanente d'un utilisateur, comme lorsqu'il s'agit d'une utilisation normale des toilettes, le couvercle reste ouvert environ 5 minutes. Terminé l'abattant qui claque, bienvenue à notre abattant intelligent Modern Art avec AutoClose®.



- Le capteur enregistre la présence de l'utilisateur
- Le couvercle reste ouvert au minimum 1½ minute
- Le capteur infrarouge fonctionne quelle que soit la luminosité dans la pièce
- L'abattant est simple à monter

Remarquez que le laser est uniquement une illustration du rayon du capteur d'AutoClose® qui en réalité n'est pas visible.



00:00:00

Un luxe silencieux

Voir l'abattant se refermer élégamment et entièrement de lui-même, pendant que vous vous lavez les mains, est un véritable plaisir. Les formes ondulées du siège sont inspirées des vagues de l'océan et sont révolutionnaires dans cette catégorie. En outre, le modèle Modern Art avec système AutoClose® est équipé d'un système de fermeture amortie. Non seulement l'abattant se referme automatiquement sur la cuvette, mais il le fait également avec une extrême délicatesse.

Open up to an ...
unexpected finish



00:00:15

- AutoClose® permet deux modes de fermeture du siège – siège et couvercle simultanément ou couvercle uniquement
- La fonction AutoClose® ne referme pas le couvercle immédiatement, ce qui vous laisse le temps de vérifier que la chasse d'eau a bien rincé la cuvette
- Modern Art avec AutoClose® est muni d'une poignée pratique et hygiénique élégamment intégrée dans le couvercle et la lunette
- Modern Art avec AutoClose® a été conçu par le célèbre designer danois Knud Holscher
- Design minimaliste élégant en thermoplastique teinté dans la masse
- Démontage rapide pour un nettoyage facile en un tournemain

PRESSALIT® seats

N.V. Van der Voort

Agenturen S.A.
Ertbruggestraat 111
B-2110 Wijnegem
Tél. +32 3 877 04 44
Fax +32 3 877 08 30
info@vandervoort.be
www.vandervoort.be

Axanit


24-26 rue Raymond Brosse
F-93430 Villetaneuse
Tél. +33 148 216854
Fax +33 148 217286
info@axanit.fr

HPK Karlin

Bodenacher 19
CH-2564 Bellmund
Tél. +41 32/331 56 16/17
Fax +41 32/331 57 16
info@hpk-karlin.ch
www.hpk-karlin.ch

Pressalit A/S

Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tél. +45 8788 8788
Fax +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com
www.pressalit.com



Utilisez les dimensions pour vérifier que la lunette est adaptée à votre cuvette.

MODERN ART AVEC AUTOCLOSE®, N° 672

L'abattant Modern Art avec AutoClose® présente des formes élégantes aux lignes courbées. Une poignée pratique et hygiénique est intégrée à la fois à la lunette et au couvercle. L'abattant Modern Art avec AutoClose® convient à une large gamme de cuvettes courantes.

Charnières BY9 et éléments de fixation pour montage fixe ou par le dessus compris.

Coloris: Modern Art avec AutoClose® est disponible en blanc (000) et noir (001).

Pressalit offre une garantie de 10 ans sur les abattants de toilette avec système AutoClose®, à l'exception des composants électroniques qui sont, quant à eux, couverts par la garantie pour une période de 2 ans.

Remplacement des batteries et autres informations techniques:

www.pressalit.com/autoclose



Pressalit A/S, Denmark

