

New Scandinavia® avec ressort amortisseur,
charnières universelles BP9 à démontage rapide comprises

No 472xxx-BP9999
avec couvercle



Design/Année de
fabrication

Pressalit, 2005, modèle et marque déposés

Description

Abattant de W.-C. PRESSALIT avec couvercle, modèle "New Scandinavia", réf. 472 plastique thermoduci coloré dans la masse avec ressort amortisseur, avec garnitures en zinc chromé, charnières universelles à démontage rapide en acier inoxydable et en polyamide renforcé en verre

- avec charnières universelles BP9 à démontage rapide comprises
- de déclipage total de l'abattant facilite le nettoyage
- entraxe : 130 - 220 mm
- design intemporel avec les bords arrondis
- charge supportée par l'abattant : 240 kg
- ressort amortisseur
- compatible avec les W.-C. universels
- 10 ans de garantie

Nuancier xxx

000 blanc, 001 noir, 004 vert mousse, 013 beige bahama, 035 rouge, 046 jaune, 052 manhattan, 058 bleu sorrento, 068 bermuda, 112 gris anthracite, 125 sunset, 143 caramel, 155 flame, 188 bleu, 273 pergamon, 329 dark purple, 335 hot pink, 338 midnight blue

Finitions de la charnière




999 Acier inoxydable

Charnières alternatives

BQ7 Charnières universelles avec cheville basculante et démontage rapide

Pièces détachées

A4023 Tampon à enfoncer, couvercle, ovale, gris
A4033 Tampon à enfoncer, abattant, ovale, gris
A9172 Presse-bouton et ressort amortisseur



Vous reconnaissez les lignes ? Rien d'étonnant à cela, car le passé a ici rendez-vous avec le futur. Ce sont des lignes classiques dans une interprétation nouvelle. Avec démontage rapide et ressort amortisseur. La forme vous donne envie de vous asseoir. Le devant vous sourit. Tandis que l'abattant suit les toutes dernières tendances des fabricants en matière de céramiques semi-ovales.

Poids	Poids net 2,700 kg y compris charnière		
Emballage	Carton individuel	Dimensions :	Poids :
	5 cartons individuels dans un carton master	449x381x64 mm	2,900 kg
	18 cartons masters (90 abattants) par palette	456x388x340 mm	15,000 kg
Désignation	Abattant de w.-C. : Plastique thermdurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'uréeformaldéhyde 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Ensemble compensé: Garnitures en zinc chromé Zamak 5 type ZnAl4Cu1 au sens de EN1774 Composition: Cuivre (Cu), nickel (Ni), chrome (Cr) Ressort amortisseur hydraulique en polycarbonate PC Bouton-pression en SEBS/SBS Manchon en polyacetal POM Charnières: Manchon d'ajustage et vérin en acier inoxydable (V2A) type W.no.1.4301/M au sens de la norme DIN 17441/85. Rondelle de régularisation en polyamide renforcé en verre (nylon). Grivory GV-5H. Rondelle en TPU.		
Guide d'adaptation	Compatible avec les cuvettes universelles - consultez www.pressalit.com		
Nettoyage	Nettoyez votre abattant avec de l'eau savonneuse douce. Assurez-vous qu'aucune humidité ne reste sur l'abattant et les charnières. Pour cela, essuyez les soigneusement avec un chiffon doux. Évitez le contact de l'abattant et des charnières avec des détergents pour toilettes et des produits chlorés, abrasifs ou corrosifs. Ceci peut occasionner des dommages ou les faire rouiller. Lors du nettoyage de la cuvette de WC, veillez à laisser l'abattant et le couvercle relevés jusqu'au rinçage complet des détergents. La garantie comprend les vices de matière ou de fabrication pendant une période de 10 ans. Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications jugées utiles pour l'amélioration de nos produits et leurs notices.		



Pressalit A/S, Denmark



www.pressalit.com

Axanit
24-26 rue Raymond Brosse
F-93430 Villeteuse
Tel. (+33) 148 216854
Fax (+33) 148 217286
info@axanit.fr

N.V. Van der Voort Agenturen S.A.
Ertbruggestraat 111
B-2110 Wijnegem
Tel. (+32) 03 877 04 44
Fax (+32) 03 877 08 30
info@vandervoort.be

HPK Karlin
Bodenacher 19
CH-2564 Bellmund
Tel. 032/331 56 16/17
Fax 032/331 57 16
info@hpk-karlin.ch
www.hpk-karlin.ch

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8789
pressalit@pressalit.com