

Pressalit New Scandinavia® met soft close,
incl. BP9 uni scharnier met quick-release

Nr. 472xxx-BP9999
met deksel



Design/Bouwjaar

Pressalit, 2005, gedeponeerd handelsmerk of geregistreerd model

Productomschrijving

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "New Scandinavia", Art. Nr. 472 uit door en door gekleurd Duroplast, met schar-nierbladen van verchromd zink, Quick-Release universeel scharnier uit V2A roestvrijstaal en glasversterkt polyamide

- met BP9 Quick-Release uni scharnier
- snelontkoppeling van zitting en deksel voor eenvoudige reiniging
- afstand scharniergaten: 130 - 220 mm
- tijdloos design met afgeronde kanten
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- dempingmechanisme
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten
- 10 jaar garantie

Kleuroverzicht xxx

000 wit, 001 zwart, 004 mosgroen, 013 bahamebeige, 035 rood, 046 geel, 052 manhattan, 058 sorrento, 068 bermuda, 112 antracietgrijs, 125 sunset, 143 caramel, 155 flame, 188 blauw, 273 pergamon, 329 dark purple, 335 hot pink, 338 midnight blue

Scharnieroppervlak




999 Roestvrijstaal

Alternatief scharnier

BQ7 Uni scharnier met kantelbevestiging en quick-release

Onderdelen

A4023 Elastische buffer voor deksel, ovaal, grijs
A4033 Elastische buffer voor zitting, ovaal, grijs
A9172 Drukknop en veer



Komen de lijnen u bekend voor? Geen wonder, want de tijd lijkt even stil te staan. Een rendez-vous tussen heden en verleden. Een klassieke vorm in een nieuw jasje. De lijnen zijn aantrekkelijk. De voorkant lacht u toe. En waarom niet? De zitting, met snelontkoppeling (Quick-Release) en dempingmechanisme, is ontworpen voor de meeste moderne toilet potten, waaronder de populaire D-vormige toilet potten.

Gewicht

Nettogewicht ca. 2,700 kg, incl. scharnier

Verpakking

Enkele doos

Afmetingen:

Gewicht:

449x381x64 mm

2,900 kg

5 enkele dozen in een master-doos

456x388x340 mm

15,000 kg

18 master-dozen (90 zittingen) op een pallet

Materiaalomschrijving

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydehars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Bevestigingen:

Scharnierbladen van verchroomt zink Zamak 5 Type ZnAl4Cu in overeenstemming met EN1774

Oppervlak: Koper (Cu), Nikkel (Ni), Chroom (Cr)

Hydraulische dempers: polycarbonaat PC

Drukknop: SEBS/SBS

Scharnierbusjes: polyacetal POM

Scharnieren:

QR-pennen en afdekkap roestvrij staal (V2A) type W. nr. 1.4301/M in overeenstemming met DIN 17441/85. Scharnierbasis van 50% glasversterkt nylon (Grivory) GV-5H.

Geïntegreerde onderlegschijsen in TPU.

Paslijst

Toepasbaar op universele toiletten - zie www.pressalit.com

Reiniging

Gebruik voor het schoonmaken van de wc-bril uitsluitend een zachte zeepoplossing. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een zachte doek af. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroeit ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken wc-bril en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.

Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.



Pressalit A/S, Denmark



www.pressalit.com