

Pressalit New Scandinavia® med soft close
inkl. BP8 universalbeslag med quick-release

Nr. 472xxx-BP8999 med låg



VVS-nr.

615027

Design/år

Pressalit, 2005, registreret varemærke og design

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "New Scandinavia", art. 472 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close, inkl. hængsler i kromet zink, quick-release universalbeslag i rustfrit stål og glasforstærket polyamid

- inkl. BP8 quick-release universalbeslag
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand: 130 - 220 mm
- tidløst design med runde kanter
- belastning - ringsæde 240 kg
- soft close
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti

Farveprogram xxx

000 hvid, 001 sort, 004 mosgrøn, 013 bahamabeige, 035 rød, 046 solgul, 052 manhattan, 068 bermudablå, 125 sunset, 143 karamel, 155 flame, 188 blå, 273 pergamon, 329 dark purple, 335 hot pink, 338 midnight blue

Beslagsoverflade




999 Rustfrit stål

Alternative beslag

BQ7 Universal kipankerbeslag med quick-release

Reserve dele

A4023 Buffer til itrykning i låg, oval, grå
A4033 Buffer til itrykning i sæde, oval, grå
A9172 Trykknop og fjeder



Kan du kende linierne? Ikke så svært, for her holder fortiden stævnmøde med fremtiden. New Scandinavia er klassiske linier i ny fortolkning. Med quick-release og soft close. Formerne lokker. Fronten smiler. Sædet passer på de fleste af de toiletter der sælges inkl. de D-formede.

Vægtangivelse

Nettovægt ca. 2,700 kg inkl. beslag

Pakning

Enkeltkarton
5 enkeltkartoner i en masterkarton
18 masterkartoner (90 sæder) på en palle

Mål:

449x381x64 mm

456x388x340 mm

Vægt:

2,900 kg

15,000 kg

Materialebeskrivelse

Toiletsæde:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

Buffere:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

Hængsler:

Krombelagte zinkhængsler i Zamak 5 type ZnAl4Cu1 i henhold til EN1774

Overfladebelægning: kobber (Cu), nikkel (Ni), krom (Cr)

Hydraulisk dæmper udført i polycarbonat PC

Trykknop udført i SEBS/SBS

Hængselbøsning udført i polyacetal POM

Beslag:

QR-tap og dækkape i rustfri stål (V2A) type W.nr.1.4301/M i henhold til DIN 17441/85.

Reguleringskive i 50 % glasforstærket polyamid (nylon) Grivory GV-5H. Integreret underlagsskive i TPU.

Pasliste

Anvendelig på universelle toiletter - se www.pressalit.com

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet.

Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-rengøring og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rengøring er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.



Pressalit A/S, Denmark



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1, 8680 Ry
Tlf. 8788 8788, Fax 8788 8789
Direkte til salgsafd.:
Tlf. 8788 8990, Fax 8788 8639
pressalit@pressalit.com

Pressalit AS
Karihaugveien 89
N-1086 Oslo
Tlf. +47 22 30 90 44
Fax +47 22 30 91 34
norge@pressalit.com
www.pressalit.com

PRESSALIT®
seats