

Pressalit Sign Art med soft close og quick-release, inkl. BY1 kombi beslag

Nr. 474xxx-BY1 med låg



VVS-nr.

615084

Design/år

Knud Holscher, 2005, registreret design

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign Art", art. nr. 474 af gennemfarvet hærdeplast inkl. kombi beslag til hhv. gulvstående eller væghængte skåle.

- inkl. BY1 kombi beslag i form af en rørkonsol i hærdeplast
- inkl. quick-release funktion og soft close
- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand: 155 mm
- runde kanter
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti

Konsoloverflade xxx

000 hvid, 001 sort

Farveprogram xxx




000 hvid, 001 sort

Beslagsoverflade

999 Rustfrit stål

Reservedele

- A4023 Buffer til itrykning i låg, oval grå
- A4024 Buffer til itrykning i sæde, oval grå
- A6011000 Erstatningskonsolrør, hvid
- A6011001 Erstatningskonsolrør, sort
- A9047 Fast beslag m/quick-release
- A9251 Topmonteret beslag m/quick-release
- A9230000 AutoClose® opgraderingssæt, hvid
- A9230001 AutoClose® opgraderingssæt, sort



Sign Art er nordisk i sin formgivning. Funktionel. Men langt fra kølig. Sign Art er et lille stykke hverdagskunst, som hylder evnen til at leve livet. Det har quick-release og soft close. Designer lader tre former mødes i et indlysende samspil. Lågets bue, beslagets cylingerform og grebenes vandrette flader.

Vægtangivelse

Nettovægt ca. 3,000 kg, inkl. beslag

Pakning

	Mål:	Vægt:
Enkeltkarton	449x381x64 mm	3,500 kg
5 enkeltkartoner i en masterkarton	456x388x340 mm	17,700 kg
20 masterkartoner (100 sæder) på en palle		

Materialebeskrivelse

Toiletsæde:

Materialet er i gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. Formmassen består af ca. 50 % urea (NH₂CONH₂), ca. 25 % cellulose og ca. 25 % formaldehyd (HCHO), samt forskellige fyldstoffer og additiver i mindre mængder.

Buffere:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

Beslag:

Gevindstykker og roset i rustfri stål type W. nr. 1.4301 DIN 17441/85.

Quick-release komponenter:

De mekaniske dele er udført i thermoplast.

Pasliste

Passer til Ifö Sign Art.

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet.

Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød klud. Hvis wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler kommer i kontakt med sæde og beslag kan det medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabriktionsfejl.
Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.



Pressalit A/S, Denmark

www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1, 8680 Ry
Tlf. 8788 8788, Fax 8788 8789
Direkte til salgsafd.:
Tlf. 8788 8990, Fax 8788 8639
pressalit@pressalit.com

Pressalit AS
Karihaugveien 89
N-1086 Oslo
Tlf. +47 22 30 90 44
Fax +47 22 30 91 34
norge@pressalit.com
www.pressalit.com

PRESSALIT®
seats