

PRESSALIT

AutoClose®

Expect the unexpected



Seats for your senses



Was erwartet ihn?

Die Streitfrage "Deckel auf oder Deckel zu" hat schon Generationen von Geschlechtern entnervt. Mit dem neuen AutoClose® by Pressalit gehört diese Diskussion der Vergangenheit an. Warum? Na, weil der Sitz nach seiner Benutzung selbsttätig schließt. Automatisch!

Unexpected



Was erwartet sie?

Sie wird überrascht sein. Der Sitz wird ab nun immer geschlossen sein (wenn er nicht gerade benutzt wird).

Zudem wird AutoClose® by Pressalit zum Mediator der Geschlechter: Nie mehr Diskussionen über einen offenen oder geschlossenen WC-Sitz.

harmony

AutoClose® by Pressalit ist eine intelligente Funktion, die entweder Sitz und Deckel gemeinsam oder nur den Deckel automatisch schließen lässt



unexpected
INTELLIGENCE

Der intelligente WC-Sitz

AutoClose® by Pressalit ist – bei aller Bescheidenheit – eine Weltsensation. Der WC-Sitz ist mit einem intelligenten Infrarot-Sensor ausgestattet, der die Anwesenheit eines Benutzers erspürt. Ist die Toilette in Benutzung, bleibt der Deckel oben. Erhält der Sensor nach der Benutzung 15 Sekunden lang keinen Impuls, schließen sich Sitz und Deckel gemeinsam bzw. nur der Deckel innerhalb der nächsten eineinhalb Minuten – ohne Wenn und Aber. Vollständig automatisch. AutoClose® bietet eine weitere intelligente Funktion, die z.B. beim Putzen vom Sanitärbecken äußerst verwendbar ist: Registriert der Sensor nach der Öffnung vom Sitz und/oder Deckel 15 Sekunden lang keine "reguläre" Benutzung, bleibt er bis max. 5 Minuten geöffnet.



- Der Sensor registriert den Benutzer
- Der Deckel bleibt für mindestens 1½ Minuten geöffnet
- Der Infrarot-Sensor funktioniert unabhängig von den anderen Lichtquellen im Raum
- Der Sitz lässt sich leicht montieren

Open up to an ...



Genussreiche Stille

An diesem Sitz werden Sie Ihre Freude haben. Während Sie beispielsweise Ihre Hände waschen, schließt sich der neue WC-Sitz selbsttätig. Die Inspiration zu den elegant geschwungenen Formen des Modern Art kommt aus der Natur. Das Vorbild sind die Wellen des Meeres. Das Design ist zukunftsweisend. Modern Art mit AutoClose® by Pressalit verfügt über eine gedämpfte Schließfunktion, so dass sich der Sitz nicht nur automatisch schließt, sondern auch leise und sanft auf dem WC-Becken "aufsetzt".

unexpected finish



00:00:15

- Die AutoClose®-Funktion bietet zwei Optionen: Sitzring und Deckel schließen sich gemeinsam oder nur der Deckel
- Die AutoClose®-Funktion hat einen Zeitpuffer. Sitz und Deckel schließen nicht sofort, was Ihnen die Möglichkeit gibt, das WC auf Sauberkeit hin zu überprüfen
- Modern Art mit AutoClose® hat einen praktischen Griff im Deckel und Sitzring
- Minimalistisches und schönes Design in durchgefärbtem Duroplast
- Modern Art mit AutoClose® wurde von dem berühmten dänischen Designer, Knud Holscher, gestaltet
- Durch die Quick-Release-Funktion ist der Sitz zur leichteren und schnellen Reinigung abnehmbar


Modern Art mit AutoClose® hat eine elegante Formgebung mit hübschen kurvigen Linien. Sowohl Sitz als auch Deckel verfügen über einen praktischen und hygienischen Griff.

Farben: Modern Art mit AutoClose® ist in Weiß (000) und Schwarz (001) erhältlich



MODERN ART MIT AUTOCLOSE®, NO. 672
Einschl. BY9-Scharnieren und Scharnierteilen zur Montage von oben und zur festen Montage

Modern Art mit AutoClose® passt auf eine Vielzahl universeller WC-Becken.



Batterieaustausch und weitere technische Angaben:

www.pressalit.de/autoclose

Wir machen darauf aufmerksam, dass der Infrarot-Strahl hier nur zu sehen ist, um die Funktion des Sensors zu illustrieren. Tatsächlich ist er unsichtbar. Pressalit gewährt eine 10-jährige Garantie auf WC-Sitze mit AutoClose®, jedoch mit Ausnahme elektronischer Komponenten, bei denen eine 2-jährige Garantie gilt.



Pressalit GmbH
Ramskamp 71-75
D-25337 Elmshorn
Tel. (+49) 04121/78887-0
Fax (+49) 04121/78887-20
gmbh@pressalit.com
www.pressalit.com

HPK Karlin
Bodenacher 19
CH-2564 Bellmund
Tel. (+41) 032/331 56 16/17
Fax (+41) 032/331 57 16
info@hpk-karlin.ch
www.hpk-karlin.ch

Franz Schrögenauer Ges.m.b.H.
Rottenbacher Str. 23
A-4680 Haag am Hausruck
Tel. (+43) 07732/3911-0
Fax (+43) 07732/3919
office@schroegenauer.at
www.schroegenauer.at

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8789
pressalit@pressalit.com
www.pressalit.com
– a division of Pressalit Group A/S



Seats for your senses