

Pressalit Calmo® met soft close, incl. BZ5 vast scharnier
Pressalit Calmo® met soft close, incl. D15 uni scharnier
Pressalit Calmo® met soft close / lift-off, incl. D72 uni scharnier

Bestelnr. 556xxx-BZ5999 met deksel
Bestelnr. 556xxx-D15999 met deksel
Bestelnr. 556xxx-D72999 met deksel



Design/Bouwjaar

Pressalit, 2007, gedeponeerd handelsmerk of geregistreerd model

Productomschrijving

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Calmo", Art. nr. 556 uit door en door gekleurd Duroplast, met roestvrijstalen scharnieren.

- met BZ5 vast scharnier, D15/D72 uni scharnier uit roestvrijstaal.
- afstand scharniergaten: BZ5: 155 mm, D15/D72: 133-215 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg.
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten.
- 10 jaar garantie.

Kleuroverzicht xxx

000 wit, 001 zwart, 052 manhattan, 273 pergamon

Alternatieve scharnieren

D01 Uni-steekscharnier
D02 Uni-flex scharnier met kantelbevestiging
D73 Uni-steekscharnier voor lift-off
D69 Uni-flex scharnier met kantelbevestiging voor lift-off


Scharnieroppervlak

999 Roestvrijstaal


Onderdelen

A4030 Elastische buffer voor deksel, grijs
A4001 Elastische buffer voor zitting, grijs


BZ5




BZ5




D15





D15



D72



D72



De tijd van dichtvallende toiletzittingen is voorbij.
Nu is er Calmo - een stille luxe. Een toiletzitting met minimalistische en zuivere lijnen, voorzien van soft close.

Pressalit Calmo® met soft close, incl. BZ5 vast scharnier
Pressalit Calmo® met soft close, incl. D15 uni scharnier
Pressalit Calmo® met soft close / lift-off, incl. D72 uni scharnier

Bestelnr. 556xxx-BZ5999 met deksel
Bestelnr. 556xxx-D15999 met deksel
Bestelnr. 556xxx-D72999 met deksel

Gewicht

Nettogewicht ca. 3,100 kg incl. BZ5 scharnier
Nettogewicht ca. 3,000 kg incl. D15/D72 scharnier

Verpakking

Enkele doos met BZ5 vast scharnier

Enkele doos

5 enkele dozen in een master-doos

12 master-dozen (60 zittingen) op een pallet

Afmetingen:

463x385x75 mm

474x392x395 mm

Gewicht:

3,300 kg

17,300 kg

Enkele doos met D15/D72 uni scharnier

Enkele doos

5 enkele dozen in een master-doos

12 master-dozen (60 zittingen) op een pallet

Afmetingen:

463x385x75 mm

474x392x395 mm

Gewicht:

3,400 kg

17,700 kg

Materiaalomschrijving

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10= ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydehars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset:

Hydraulische demper met kunststof demperhuis en metalen binnenwerk.

Dempingvloeistof: Olie op siliconenbasis.

Scharnieren:

Roestvrijstaal ASTM A351 grade CF-8.

Samenstelling: chroom (Cr) 18-21%, nikkel (Ni) 8-11%, koolstof <0,08%, molybdeen, mangaan, silicium, zwavel, titaan.

Console:

Zuurvrij roestvrij staal type EN 1.404/A1S1 316L

Samenstelling: chroom (cr) 16,5-18,5%, nikkel (ni) 10-13%, molybdeenn 2-2,5%, mangaan, silicium, svovl, titaan.

Paslijst

Toepasbaar op universele toiletten - zie www.pressalit.com

Reiniging

Gebruik voor het schoonmaken van de wc-bril uitsluitend een zachte zeepoplossing. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een zachte doek af. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroeit ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken wc-bril en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.

De garantie dekt materiaal- en fabrieksfouten binnen een periode van 10 jaar.
Drukfouten, technische wijzigingen en modelveranderingen voorbehouden.



Pressalit A/S, Denmark



www.pressalit.com

Wijnbeek Sanitair B.V.
Molenwerf 1
1911 DB Uitgeest, Holland
T: +31 251 361010
F: +31 251 315525
mail@wijnbeek.nl
www.pressalitseats.nl

N.V. Van der Voort Agenturen S.A.
Ertbruggestraat 111
2110 Wijnegem, België
T: +32 3 877 04 44
F: +32 3 877 08 30
info@vandervoort.be
www.vandervoort.be

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Danemark
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com
www.pressalit.com

PRESSALIT®
seats